

E10622




Kytkestävä liitin

SDOAH050MSSFKPG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E11512

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] < 50 AC/DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...90

Suojausluokka IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm] 35 x 20 x 31

Materiaalit PA

Valukotelomateriaali PA

Mutterin materiaali messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

E10622



Kytkestävä liitin

SDOAH050MSSFKPG

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 6...8 mm

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä

