



Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGG030--S0010A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

No scale drawing available

Sovellutus

Erityispiirre Halogeniton

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] < 60 AC / < 75 DC

Suojaluokka III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...90

Suojaluokka IP 65

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm] 8 x 8 x 31

Materiaalit TPU

Valukotelmateriaali TPU

Huomautuksia


Pakkausyksikkö 1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR / PVC, Halogeniton, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU






Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGG030--S0010A03

Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen