




Liitäntäkaapeli


VDOAH042ZDS00,3A03STGH030ZDS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 68
Mekaaniset tiedot		
Materiaalit		PUR
Valukotelmateriaali		PUR
Mutterin materiaali		sinkkipainevalu, niklattu
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke		

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu





Liitäntäkaapeli

VDOAH042ZDS00,3A03STGH030ZDS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu

