


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF030ZDS0005A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E11487

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 60 AC/DC
---------------	-----	------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 68
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	10 x 10 x 33
-------	------	--------------

Materiaalit		PUR
-------------	--	-----

Valukotelomateriaali		PUR
----------------------	--	-----

Mutterin materiaali		sinkkipainevalu
---------------------	--	-----------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

E10630



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF030ZDS0005A03

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR / PVC, musta, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu



Liitäntä



BK =
BN =
BU =

Johdinvärit :
musta
ruskea
sininen