


Liitântäkaapeli

VDOAH040ALS0001E03STGH040ALS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	PA 6.6
-------------	--------

Valukotelomateriaali	PA 6.6
----------------------	--------

Mutterin materiaali	sinkkipainevalu, niklattu
---------------------	---------------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA 6.6; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu






Liitântäkaapeli

VDOAH040ALS0001E03STGH040ALS

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Liitântä



Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PA 6.6; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu

