


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040VAS0005A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC002

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC/DC
---------------	-----	-------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 67
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	15 x 15 x 47
-------	------	--------------

Materiaalit		PUR
-------------	--	-----

Valukotelomateriaali		PUR
----------------------	--	-----

Mutterin materiaali		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
---------------------	--	----------------------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040VAS0005A03

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR / PVC, musta, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)



Liitäntä



BK = Johdinvärit :
 BN = musta
 BU = ruskea
 sininen