


Liitântäkaapeli

VDOAH042MSS01,5A03STGH030MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[M]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	PUR
-------------	-----

Valukotelmateriaali	PUR
---------------------	-----

Mutterin materiaali	messinki, niklattu
---------------------	--------------------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - uospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm






Liitäntäkaapeli

VDOAH042MSS01,5A03STGH030MSS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 1,5 m, PUR / PVC, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm

