




Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 harmaa

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] < 24 AC/DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...90

Suojausluokka IP 65

Mekaaniset tiedot

Materiaalit TPU

Valukotelmateriaali TPU

Mutterin materiaali messinki, niklattu

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö Tilanositus 1 x LED, keltainen

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu






Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu

