E10669

Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 musta

Sovellutus		
Malli		vahvistimella
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	12...40 DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 65
Mekaaniset tiedot		
Materiaalit		TPU
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu

E10669

Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu