




Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 harmaa

Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 24 AC/DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 65
Mekaaniset tiedot		
Materiaalit		TPU
Valukotelmateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke		

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu






Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 1 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu

