


Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVSAC040MSS0003B03STGH040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 musta

Sovellutus

Malli

vahvistimella

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

12...40 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 65

Mekaaniset tiedot

Materiaalit

TPU

Valukotelomateriaali

TPU

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl


Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVSAC040MSS0003B03STGH040MSS

Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm²
Liitäntä

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu

