




Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 harmaa

Sovellutus	
Malli	vahvistimella
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	12...40 DC
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 65
Mekaaniset tiedot	
Materiaalit	TPU
Valukotelomateriaali	TPU
Mutterin materiaali	messinki, niklattu
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke	

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu






Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu

