

Liitäntäkaapeli

VDOAH040MSS00,6B04STGH040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	PUR
Valukotelmateriaali	PUR
Mutterin materiaali	messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu





Liitäntäkaapeli

VDOAH040MSS00,6B04STGH040MSS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,6 m, PUR; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu

