




Liitäntäkaapeli

VDOGH040MSS0001B04STGH040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC012
Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojaluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	15 x 15 x 42
Materiaalit		TPU
Valukotelmateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------


Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



**Liitäntäkaapeli**

VDOGH040MSS0001B04STGH040MSS

Sähköinen liitäntäKaapeli: 1 m, PUR, oranssi, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)**Liitäntä****Sähköinen liitäntä - Naarasliitin**

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu

