


## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH050MSS0005B05

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC074

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



## Sähköiset tiedot

|               |     |                   |
|---------------|-----|-------------------|
| Käyttöjännite | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
|---------------|-----|-------------------|

## Käyttöolosuhteet

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Ympäristölämpötila | [°C] | -25...90 |
|--------------------|------|----------|

|               |  |       |
|---------------|--|-------|
| Suojausluokka |  | IP 67 |
|---------------|--|-------|

## Mekaaniset tiedot

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| Mitat | [mm] | 27 x 15 x 39 |
|-------|------|--------------|

|             |  |     |
|-------------|--|-----|
| Materiaalit |  | TPU |
|-------------|--|-----|

|                      |  |     |
|----------------------|--|-----|
| Valukotelomateriaali |  | TPU |
|----------------------|--|-----|

|                     |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Mutterin materiaali |  | messinki, niklattu |
|---------------------|--|--------------------|

## Huomautuksia

|                |  |       |
|----------------|--|-------|
| Pakkausyksikkö |  | 1 kpl |
|----------------|--|-------|



## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella


ADOAH050MSS0005B05

### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR, musta; 5 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



### Liitäntä

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

|      |               |
|------|---------------|
|      | Johdinvärit : |
| BK = | musta         |
| BN = | ruskea        |
| BU = | sininen       |
| GY = | harmaa        |
| WH = | valkoinen     |