


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040VAS0010E04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVT005

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...100

Suojausluokka

IP 68; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Mitat

[mm]

26,5 x 15 x 38,5

Materiaalit

PVC

Valukotelmateriaali

PVC

Mutterin materiaali

haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella


ADOAH040VAS0010E04

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 10 m, PVC, oranssi, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Liitäntä



Johdinvärit :

BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen