

E10715




Kytkestävä urosliitin

SSTA050MSSFKPG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E11507

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] < 30 AC / < 36 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -40...85

Suojausluokka IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm] 40 x 20 x 36

Materiaalit PA

Valukotelomateriaali PA

Mutterin materiaali messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl



Kytkestävä urosliitin


SSTAH050MSSFKPG

Sähköinen liitäntä

liittimet:

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä

