


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042VAS0005A04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC008

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 68
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	36 x 15 x 26
-------	------	--------------

Materiaalit	PUR
-------------	-----

Valukotelomateriaali	PUR
----------------------	-----

Mutterin materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
---------------------	----------------------------------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

E10718



Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042VAS0005A04

Sähköinen liitântä


Kaapeli: 5 m, PUR / PVC, musta, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)



Liitântä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen