


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040VAS0010E03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...70

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat

[mm]

26,5 x 15 x 38,5

Materiaalit

PVC

Valukotelmateriaali

PVC

Mutterin materiaali

haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040VAS0010E03

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PVC, oranssi, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² (72 x Ø 0,05 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu



Liitäntä



BK =
 BN =
 BU =

Johdinvärit :
 musta
 ruskea
 sininen