


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040VAS0020E04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...70

Suojaluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat

[mm]

27 x 15 x 39

Materiaalit

PVC

Valukotelmateriaali

PVC

Mutterin materiaali

haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitántäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040VAS0020E04

Sähköinen liitántä


Kaapeli: 20 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitántä - Naarasliitin

Pistokeliitántä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu



Liitántä



Johdinvärit :

BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen