



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042VAS0010F03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [M] 10...30 DC

Lähdöt

Sähköinen rakenne PNP

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...90

Suojausluokka IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm] 27 x 15 x 39

Materiaalit TPU läpinäkyvä

Valukotelomateriaali TPU, läpinäkyvä

Mutterin materiaali messinki, tarttumaton

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
käyttö 1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042VAS0010F03

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; säteilytetty; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU, läpinäkyvä; Lukitus: messinki, tarttumaton



Liitäntä



Johdinvärit :
 BN = ruskea
 BK = musta
 BU = sininen