

Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042VAS0015F03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[M]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	27 x 15 x 39
-------	------	--------------

Materiaalit	TPU läpinäkyvä
-------------	----------------

Valukotelomateriaali	TPU, läpinäkyvä
----------------------	-----------------

Mutterin materiaali	messinki, tarttumaton
---------------------	-----------------------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042VAS0015F03

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 15 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; säteilytetty; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU, läpinäkyvä; Lukitus: messinki, tarttumaton



Liitântä



BN =	Johdinvärit :
BK =	ruskea
BU =	musta
	sininen