


Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E11819

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	Ø 40
Materiaalit		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Männän halkaisija	[mm]	40
Kiristysväli	[mm]	38...49; (48...59)

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Adaptteri:, tyypille, MKT
--------------------	---------------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------