


Liitântäkaapeli

VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC/DC
---------------	-----	-------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 68

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	PUR
Valukotelomateriaali	PUR
Mutterin materiaali	ZnAl / Ni

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: ZnAl / Ni






Liitântäkaapeli

VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 7 m, PUR / PVC, musta; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Liitântä



Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: ZnAl / Ni

