


Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040MSS0015A04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------	-----	---------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	27 x 15 x 39
Materiaalit		TPU
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu

Huomautuksia


Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 15 m, PUR / PVC, oranssi, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm






Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040MSS0015A04

Liitäntä



BN =	Johdinvärit :	ruskea
BK =		musta
BU =		sininen
WH =		valkoinen