

Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF030MSS0005E03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[M]	< 60 AC / < 75 DC
---------------	-----	-------------------

Suojausluokka		III
---------------	--	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 67
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Materiaalit		TPU
-------------	--	-----

Valukotelomateriaali		TPU
----------------------	--	-----

Mutterin materiaali		messinki, niklattu
---------------------	--	--------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF030MSS0005E03

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PVC, oranssi, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)


Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä



BK = Johdinvärit :
 BN = musta
 BU = ruskea
 sininen