




Kytkestävä urosliitin

SSTAA030MSSFKPG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC
---------------	-----	----------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	25
Mitat	[mm]	20 x 20 x 58
Materiaalit		PA
Valukotelmateriaali		PA
Mutterin materiaali		messinki, niklattu

Huomautuksia


Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...0,75 mm²; Läpivientiholkki: PG 7

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x 1/2", suora; koodaus: C; Valettu runko: PA; Lukitus: messinki, niklattu



E10788

Kytkestävä urosliitin

SSTAA030MSSFKPG



Liitäntä

