




Kytkestävä liitin

SDOGA030MSSFKPG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC
---------------	-----	----------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 67
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	25
-------	-----	----

Mitat	[mm]	20 x 20 x 52,5
-------	------	----------------

Materiaalit		PA
-------------	--	----

Valukotelmateriaali		PA
---------------------	--	----

Mutterin materiaali		messinki, niklattu
---------------------	--	--------------------

Huomautuksia


Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...0,75 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x 1/2", suora; koodaus: C; Valettu runko: PA; Lukitus: messinki, niklattu



E10789

Kytkevä liitin

SDOGA030MSSFKPG



Liitäntä

