



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040MSS0010A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC006  
Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



| Sähköiset tiedot     |      |                     |
|----------------------|------|---------------------|
| Käyttöjännite        | [V]  | < 250 AC / < 300 DC |
| Käyttöolosuhteet     |      |                     |
| Ympäristölämpötila   | [°C] | -25...90            |
| Suojausluokka        |      | IP 67               |
| Mekaaniset tiedot    |      |                     |
| Mitat                | [mm] | 27 x 15 x 39        |
| Materiaalit          |      | TPU                 |
| Valukotelomateriaali |      | TPU                 |
| Mutterin materiaali  |      | messinki, niklattu  |
| Huomautuksia         |      |                     |
| Pakkausyksikkö       |      | 1 kpl               |



## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040MSS0010A03

### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR / PVC, musta; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



### Liitäntä



Johdinvärit :  
 BN = ruskea  
 BK = musta  
 BU = sininen