


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E10013

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

**Sovellutus**

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
---------------	----------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC/DC
---------------	-----	-------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 65
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	43 x 25 x 36
-------	------	--------------

Materiaalit	PBT
-------------	-----

Valukotelomateriaali	PBT
----------------------	-----

Mutterin materiaali	ULTRAMID
---------------------	----------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Kytettävä liitin

SDOAJ040PLSFKPG

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...0,75 mm²; Läpivientiholkki: PG 9

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M18, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PBT; Lukitus: ULTRAMID; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

