


Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAF032VAS0010A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Suojausluokka	III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	PUR
Valukotelomateriaali	PUR
Mutterin materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

E10813



Liitântäkaapeli naaraspistokkeella


ADOAF032VAS0010A03

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 10 m, PUR / PVC, musta, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)



Liitântä



BK =	Johdinvärit :
BN =	musta
BU =	ruskea
	sininen