




Liitäntäkaapeli

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...55 DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 65
Mekaaniset tiedot		
Materiaalit		TPU
Valukotelmateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke		

Pistokeliitäntä: 1 x Torson, suora; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



E10816




Liitäntäkaapeli

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,2 m, PUR / PVC

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu

