


E10818



Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS



Sovellutus		
Erityispiirre		Halogeniton
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 24 AC/DC
Ylijännitesuojaus		kyllä; (VDR)
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	76
Mitat	[mm]	30 x 15 x 39
Materiaalit		TPU
Valukotelmateriaali		TPU
Mutterin materiaali		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, keltainen



Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

ruuvi

merkintäkenttä


Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä - uospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,6 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPU; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

