


E10820



Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]

< 24 AC/DC

Ylijännitesuojaus

kyllä; (VDR)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]

73,7

Mitat [mm]

30 x 15 x 39

Materiaalit

TPU

Valukotelomateriaali

TPU

Mutterin materiaali

haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö

käyttö

1 x LED, keltainen



Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

ruuvi

merkintäkenttä


Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä - uospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,6 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi B teollisuusstandardi, kulmamalli; Valettu runko: TPU; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

