




Välikaapeli venttiilipistokkeella

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus		
Sovellutus		NAMUR
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 15 DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	30 x 15 x 39
Materiaalit		TPU; PUR
Valukotelomateriaali		TPU / PUR
Mutterin materiaali		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		ruuvi merkintäkenttä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

**Välikaapeli venttiilipistokkeella**

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU / PUR; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

**Sähköinen liitäntä**Kaapeli: 0,6 m, PVC, sininen, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²**Liitäntä****Sähköinen liitäntä - Naarasliitin**

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi B DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPU / PUR; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

