


Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVSAB030--N00,6E02STAH050VAN

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Sovellutus

NAMUR

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 15 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat

[mm]

15 x 30 x 39

Materiaalit

TPU; PUR

Valukotelomateriaali

TPU / PUR

Mutterin materiaali

haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

ruuvi

merkintäkenttä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

**Välikaapeli venttiilipistokkeella**

VVSAB030--N00,6E02STAH050VAN

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU / PUR; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

**Sähköinen liitäntä**Kaapeli: 0,6 m, PVC, sininen, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²**Liitäntä****Sähköinen liitäntä - Naarasliitin**

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi B teollisuusstandardi, kulmamalli; Valettu runko: TPU / PUR; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

