


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH042MSS0005A04

Artikkelin ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC645

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!


Sovellutus

Erityispiirre Halogeniton

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] 10...30 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...80

Suojausluokka IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g] 163

Mitat [mm] 15 x 15 x 47

Materiaalit PUR läpinäkyvä

Valukotelomateriaali PUR, läpinäkyvä

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH042MSS0005A04

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR, läpinäkyvä; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



Liitäntä



Johdinvärit :
 BN = ruskea
 BK = musta
 BU = sininen
 WH = valkoinen