




Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAF030MSS0005A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E11490

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Suojausluokka		III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	17 x 10 x 26
Materiaalit		TPU
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR / PVC, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



E10830



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAF030MSS0005A03

Liitäntä



BN =	Johdinvärit :	ruskea
BK =		musta
BU =		sininen