

E10835




Adapteripistoke

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E10411

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 O-rengas

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [M] < 250 AC / < 300 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...80

Suojausluokka IP 67

Mekaaniset tiedot

Asennuskierre PG 9

Materiaalit messinki niklattu

Valukotelmateriaali messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

E10835



Adapteripistoke

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: messinki, niklattu



Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen