


Liitântäkaapeli urospistokkeella

ASTAH050VAN00,6A02

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E10853

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Sovellutus

NAMUR

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 15 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat

[mm]

39 x 30 x 15

Materiaalit

TPU

Valukotelmateriaali

TPU

Mutterin materiaali

haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

E10837



Liitântäkaapeli urospistokkeella


ASTAH050VAN00,6A02

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 0,6 m, PUR / PVC, sininen, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Sähköinen liitântä - urospistoke

Pistokeliitântä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)



Liitântä

1 WH

2 BK