


E10844



Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 24 AC/DC

Ylijännitesuojaus

kyllä; (VDR)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

45,7

Materiaalit

TPU

Valukotelomateriaali

TPU

Mutterin materiaali

haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö

käyttö

1 x LED, keltainen

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

ruuvi

merkintäkenttä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl




Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Kiristysmomentti: 0,5 Nm



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,3 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi C DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPU; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Kiristysmomentti: 0,5 Nm

