


E10846



Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVDAC040--N00,3E02STAH020VAN

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon





Sovellutus	
Sovellutus	NAMUR
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	< 15 DC
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 67
Mekaaniset tiedot	
Mitat [mm]	30 x 15 x 39
Materiaalit	TPU; PUR
Valukotelmateriaali	TPU / PUR
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	ruuvi merkintäkenttä
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

**Välikaapeli venttiilipistokkeella**

VVDAC040--N00,3E02STAH020VAN

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU / PUR; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

**Sähköinen liitäntä**Kaapeli: 0,3 m, PVC, sininen, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²**Liitäntä****Sähköinen liitäntä - Naarasliitin**

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi C DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPU / PUR; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

