


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGA030VAS0005E03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 250 AC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...70

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat

[mm]

15 x 15 x 42

Materiaalit

PVC

Valukotelomateriaali

PVC

Mutterin materiaali

haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGA030VAS0005E03

Sähköinen liitântä


Kaapeli: 5 m, PVC, keltainen, Ø 5 mm; 3 x 0,38 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x 1/2", suora; koodaus: C; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu



Liitântä



GN =
RD/BK =
RD/WH =

Johdinvärit :
vihreä
punainen / musta
punainen/valkoinen