



**Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella**

ADOGF040MSS0005E04

Artikkelin ei enää saatavana - siirry arkistoon


**Sähköiset tiedot**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Käyttöjännite [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Suojausluokka     | III               |

**Käyttöolosuhteet**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -25...90            |
| Suojausluokka           | IP 67; (ruuvattuna) |

**Mekaaniset tiedot**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Materiaalit          | TPU                |
| Valukotelomateriaali | TPU                |
| Mutterin materiaali  | messinki, niklattu |


**Huomautuksia**

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

**Sähköinen liitäntä**

 Kaapeli: 5 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>
**Sähköinen liitäntä - Naarasliitin**

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu




# E10858



## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF040MSS0005E04

### Liitäntä



|      |               |
|------|---------------|
|      | Johdinvärit : |
| BK = | musta         |
| BN = | ruskea        |
| BU = | sininen       |
| WH = | valkoinen     |