



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF040MSS0005A04

Artikkelin ei enää saatavana - siirry arkistoon


Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 60 AC / < 75 DC
Suojausluokka	III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 67; (ruuvattuna)

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	TPU
Valukotelomateriaali	TPU
Mutterin materiaali	messinki, niklattu


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

 Kaapeli: 5 m, PUR / PVC, oranssi, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



E10860



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF040MSS0005A04

Liitäntä



BK =	Johdinvärit :
BN =	musta
BU =	ruskea
WH =	sininen
	valkoinen