


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAF040MSS0005A04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 60 AC / < 75 DC
Suojausluokka	III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 67; (ruuvattuna)

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm]	16 x 8 x 26
Materiaalit	TPU
Valukotelomateriaali	TPU
Mutterin materiaali	messinki, niklattu

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR / PVC, oranssi, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu






Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAF040MSS0005A04

Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen