


E10866



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH030MSS0005E03



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] < 250 AC / < 300 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...90

Suojausluokka IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g] 200

Mitat [mm] 27 x 15 x 39

Materiaalit TPU

Valukotelomateriaali TPU

Mutterin materiaali messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

E10866



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH030MSS0005E03

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 5 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: C; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



Liitäntä



BK =	Johdinvärit :
BU =	musta
GN/YE =	sininen
	vihreä/keltainen