


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH030MSS0002E03



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[M]	< 250 AC / < 300 DC
---------------	-----	---------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	87,5
Mitat	[mm]	15 x 15 x 43
Materiaalit		TPU
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH030MSS0002E03

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 2 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: C; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



Liitäntä



BK =	Johdinvärit :
BU =	musta
GN/YE =	sininen
	vihreä/keltainen