



**Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella**

ADOGH030MSS0005E03


**Sähköiset tiedot**

|               |     |                     |
|---------------|-----|---------------------|
| Käyttöjännite | [M] | < 250 AC / < 300 DC |
|---------------|-----|---------------------|

**Käyttöolosuhteet**

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Ympäristölämpötila | [°C] | -25...90 |
| Suojausluokka      |      | IP 67    |

**Mekaaniset tiedot**

|                      |      |                    |
|----------------------|------|--------------------|
| Paino                | [g]  | 198,3              |
| Mitat                | [mm] | 15 x 15 x 43       |
| Materiaalit          |      | TPU                |
| Valukotelomateriaali |      | TPU                |
| Mutterin materiaali  |      | messinki, niklattu |

**Huomautuksia**

|                |  |       |
|----------------|--|-------|
| Pakkausyksikkö |  | 1 kpl |
|----------------|--|-------|

# E10868



## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH030MSS0005E03

### Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 5 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: C; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



### Liitäntä



|         |                  |
|---------|------------------|
| BK =    | Johdinvärit :    |
| BU =    | musta            |
| GN/YE = | sininen          |
|         | vihreä/keltainen |