


## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH043MSS0002H04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC007

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



## Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

## Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[M]

10...30 DC

## Lähdöt

Sähköinen rakenne

PNP

## Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 67

## Mekaaniset tiedot

Mitat

[mm]

27 x 15 x 39

Materiaalit

TPU

Valukotelomateriaali

TPU

Mutterin materiaali

messinki, tarttumaton

## Näytöt / käyttöelementit

Näyttö

Tilanosoitus

2 x LED, keltainen

käyttö

1 x LED, vihreä

## Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella


ADOAH043MSS0002H04

### Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta; säteilytetty; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )

### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, tarttumaton



### Liitäntä



BK =  
 BN =  
 BU =  
 WH =

Johdinvärit :  
 musta  
 ruskea  
 sininen  
 valkoinen